




## Súprava uvoľňovacích krúžkov Set RotoRi, Typ: S



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	315910 S
GTIN	2050002053113
Trieda položky	30N

### Popis

#### Prevedenie:

Vďaka špeciálnej patentovanej konštrukcii vyvrtávacích krúžkov s **vačkovými segmentmi** je možné plynulé nastavenie čelustí na vytvorenie požadovaného priemeru. Patentované flexibilné upínacie čapy RotoFix, ktoré sú súčasťou súpravy, umožňujú kompenzovať veľké tolerancie zahĺbení pre skrutky v upínacích čelustiach rozmanitých výrobcov rozsahom prestavenia 2 mm bez medzier. Nie je potrebné prepracovanie zahĺbení pre skrutky.

#### Výhoda:

- **Vnútorne a vonkajšie upínanie s 1 krúžkom.**
- **Plynulý rozsah upínania.**
- **1/10 mm presný prísuv priemeru sústruženia.**
- **Nízke náklady na prípravu vďaka upínacím čapom RotoFix.**
- **Vysoká úspora nákladov na upínacie čeluste.**
- **Optimálna dostupnosť sústružníckeho nástroja.**
- **Rýchla a flexibilná manipulácia.**

#### Použitie:

Pomocou krúžkov z vysokopevnostnej špeciálnej ocele je možné pod upínacím tlakom presne vysústružiť mäkké upínacie čeluste alebo vybrúsiť tvrdé upínacie čeluste. Je možné použiť na vnútorné alebo vonkajšie opracovanie čelustí.

#### Rozsah balenia:

Plechový stojan, prémiové čapy RotoFix a krúžky RotoFix. 20 krúžkov a vždy po 3 čapoch M8 / M10.

#### Upozornenie:

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj 4- a 6-čelustové skľučovadlá.

## Technický opis

Ø vnútorného rozpätia	25 - 121 mm
Ø vonkajšieho rozpätia	39 - 153 mm
vhodné pre protiprúdové otvory otočných čelustí	M8
vhodné pre protiprúdové otvory otočných čelustí	M10
vhodné pre Ø skľučovadla	80 - 200 mm
Druh produktu	uvoľňovací krúžok