

Honovací stolový kameň pre ocelový špeciálny korund stredný / veľmi jemný, Dĺžka×šírka: 100X25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

Špeciálny ušľachtilý korund zrno 180 (stredný) s **dlhou životnosťou**. Druhá strana ušľachtilého korundu zrno 500 (veľmi jemné), veľmi rezná, **vysoká povrchová kvalita**.

Použitie:

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

Upozornenie:

Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný / veľmi jemný
Výška	15 mm
Šírka	25 mm
Dĺžka	100 mm
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		