



Súprava uvoľňovacích krúžkov Set RotoRi, Typ: XL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	315910 XL
GTIN	2050002053137
Trieda položky	30N

Popis

Prevedenie:

Vďaka špeciálnej patentovanej konštrukcii vyvrtávacích krúžkov s **vačkovými segmentmi** je možné plynulé nastavenie čelustí na vytvorenie požadovaného priemeru. Patentované flexibilné upínacie čapy RotoFix, ktoré sú súčasťou súpravy, umožňujú kompenzovať veľké tolerancie zahĺbení pre skrutky v upínacích čelustiach rozmanitých výrobcov rozsahom prestavenia 2 mm bez medzier. Nie je potrebné prepracovanie zahĺbení pre skrutky.

Výhoda:

- **Vnútorne a vonkajšie upínanie s 1 krúžkom.**
- **Plynulý rozsah upínania.**
- **1/10 mm presný prísuv priemeru sústruženia.**
- **Nízke náklady na prípravu vďaka upínacím čapom RotoFix.**
- **Vysoká úspora nákladov na upínacie čeluste.**
- **Optimálna dostupnosť sústružníckeho nástroja.**
- **Rýchla a flexibilná manipulácia.**

Použitie:

Pomocou krúžkov z vysokopevnostnej špeciálnej ocele je možné pod upínacím tlakom presne vysústružiť mäkké upínacie čeluste alebo vybrúsiť tvrdé upínacie čeluste. Je možné použiť na vnútorné alebo vonkajšie opracovanie čelustí.

Rozsah balenia:

Plechový stojan, prémiové čapy RotoFix a krúžky RotoFix. 10 krúžkov a vždy po 3 čapoch M16 / M20.

Upozornenie:

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj 4- a 6-čelust'ové skľučovadlá.

Technický opis

Ø vonkajšieho rozpätia	249 - 369 mm
Ø vnútorného rozpätia	195 - 315 mm
vhodné pre protiprúdové otvory otočných čelustí	M16
vhodné pre protiprúdové otvory otočných čelustí	M20
vhodné pre Ø skľučovadla	315 - 630 mm
Druh produktu	uvolňovací krúžok