

Garant**ZCMX 09T302, Typ: HUZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T302
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Typ	HUZ310
Rezný materiál	HM

Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie