

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T304
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBZ310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Povrchová úprava	PVD
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie