

**Garant****ZCMX 09T304, Typ: HUZ310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Trieda položky	21E

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

## Technický opis

Hlavné použitie	N
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Typ	HUZ310
Podmienka rezu	kontinuálne

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T304
Rezný materiál	HM
vhodné pre $\varnothing$ nástroja $D_c$	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie