

**Garant****ZCMX 09T304, Typ: HBZ030**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Trieda položky	21E

## Popis

**Prevedenie:**

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

**Vhodné pre:**

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

## Technický opis

Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HBZ030
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Povrchová úprava	CVD
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre $\varnothing$ nástroja $D_c$	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie