

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Vhodné pre:

Vŕtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 09T304
Typ	HBZ035
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Povrchová úprava	PVD
Uhlový Polomer	0,4 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	18 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie