

**Garant****Strojný závitník na liatinu, nitridovaný, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132500 M6
GTIN	4045197071781
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S rovnými drážkami na triesky a krátkym nábehom (2 – 3 chody).****Popis:**

4 rezné hrany (od veľkosti M5).

4 drážky (od veľkosti M5).

Obzvlášť odolný proti opotrebovaniu vďaka nitridovaným povrchom (13 2500).

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	4
Ø závit	6 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	18 mm

Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M6
Povrchová úprava	nitridovaný
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG	vhodný	13	K
G GG	podmienene vhodný	9	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		