

Garant**DNMG 110408, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB730-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	XUM
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	Nano-PVD
Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie