



Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290210 10
GTIN	4030741409486
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Výhoda:

- **Nízke vibrácie.**
- **Nastavovacia stupnica a synchronne sa pohybujúce vreteno na nastavenie \varnothing obrobku.**
- **Nižší čas prípravy, a preto aj nižšie náklady na kus.**
- **Ryhovacie kolieska s korekciou uhla chrbta.**
- **Zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka špeciálne kalenému povrchu.**
- **Pre vyššie posuvy a rezné rýchlosti.**

Technický opis

Výška stopky	10 mm
Šírka stopky	10 mm
pre \varnothing ryhovača d_1	15 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka	299920 5
pre šírku ryhovača b	4 mm
Pracovný rozsah	3 - 50 mm
pre \varnothing vrúbkovaného otvoru d_2	8 mm

Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 5

299920 5