

Garant**Strojný závitník na liatinu, TiCN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132550 M6
GTIN	4045197071903
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

S rovnými drážkami na triesky a krátkym nábehom (2 – 3 chody).

Výhoda:

- Zlepšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka vysokej tvrdosti povlaku.
- Vyššie rezné rýchlosti vďaka tepelnému odľahčeniu rezných hrán.
- Suché obrábanie sivej liatiny – bez potreby chladiacich mazív.

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	5 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	18 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M6
Povrchová úprava	TiCN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	16	K
GGG	vhodný	14	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		