

**HOLEX****Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/7mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215853 50/7   |
| GTIN             | 4062406396510 |
| Trieda položky   | 220           |

## Popis

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

## Technický opis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub> | 98 mm                |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky    | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub> | 97 mm                |
| Celková dĺžka L <sub>celk</sub>              | 40 mm                |
| Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>           | 44,85 mm             |
| Ø rezných hrán D <sub>c</sub>                | 50 mm                |
| Uhol rampy α <sub>max</sub>                  | 0,32 Stupeň          |
| Ø polohovacieho otvoru                       | 22 mm                |
| vhodná otočná rezná platnička                | AP.. 1003..          |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Počet rezných hrán Z | 7                  |
| Ø D <sub>3</sub>     | 47 mm              |
| Prevedenie stopky    | s otvorom          |
| Uhol nastavenia k    | 90 Stupeň          |
| Použitie frézy       | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania  | MTC                |
| Druh produktu        | Rohová fréza       |

---

## Príslušenstvo

|  |        |
|--|--------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne | 219814 |
|--|--------|