

**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Trieda položky	220

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	29 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Ø stopky D _s h6	16 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	37 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α _{max}	10,85 mm
Celková dĺžka L _{celk}	85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm
Uhol rampy α _{max}	1,32 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
--	--------