

**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Trieda položky	220

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{max}	19,85 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol rampy α_{max}	0,72 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	47 mm
Dĺžka výčnelku L_1	49 mm
Ø D_3	22 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
--	--------