

## Garant

### Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 30/3mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

## Technický opis

Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	1,2 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	17,55 mm
Vnútorné chladenie	áno
$\varnothing D_2$	29 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	47 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	58 mm

vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Montážny závit M	M16
Séria	Power Q
Počet rezných hrán Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,96 Stupeň
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7