

Garant**TK drážkovacia fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 208024 22,5X4 |
| GTIN | 4062406397104 |
| Trieda položky | 11X |

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Rezanie po obvode, krížové ozubenie. Bočné plochy sú podbrúsené

Upozornenie:

Vhodné na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN6888.

f_z pre $a_p = 0,1 \times D$.

Následný produkt pre č. 208025.

Technický opis

| | |
|---|------------|
| Typ | N |
| pre kotúčové pružiny DIN 6888 | 4,0×9,0 mm |
| Celková dĺžka L | 63 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 22,5 mm |
| Počet zubov Z | 10 |
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,035 mm |
| Ø stopky D_s | 10 mm |
| Ø vôle D_1 | 6 mm |
| Dĺžka britov L_c | 4 mm |
| Povrchová úprava | TiAlN |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 850 D/F |
| Frézovací profil | křížové brity |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Smer podávania | horizontálny |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Drážkovacia fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 67 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 65 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 63 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 60 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 40 | M |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |