

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213004 35/4
GTIN	4062406266677
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Montážny závit M	M16
Uhol rampy α_{\max}	1,52 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,2 mm
Ø D_3	25 mm
Ø rezných hrán D_c	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Počet rezných hrán Z	4
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	68 mm

Vnútorne chladenie	áno
Ø D ₁ h6	17 mm
Celková dĺžka L _{celk}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	22,55 mm
Séria	Power Q
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	60 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7