

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Montážny závit M	M16
Ø D ₃	30 mm
Celková dĺžka L _{celk}	47 mm
Séria	Power Q
Vnútorné chladenie	áno
Uhol rampy α _{max}	1,25 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1,2 mm
Ø D ₂	29 mm

Počet rezných hrán Z	4
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Vřtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	78 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	27,55 mm
Vřtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	70 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7