

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od štvorhranu: 14mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290332 14
GTIN	4062406352264
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkometer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Ø stopky	25 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Úžitková dĺžka L ₁	50 mm
Skrutka	290399 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Ø držiaka britov D ₁	13 mm
vhodné pre štvorhran	14 - 16 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

