

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od štvorhranu: 14mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290334 14
GTIN	4062406352288
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkometer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Skrutka	290399 2
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Ø držiaka britov D_1	13 mm
Úžitková dĺžka L_1	50 mm
Ø stopky	25 mm
vhodné pre štvorhran	14 - 16 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L_5	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

