

Garant**Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M5
GTIN	4062406398002
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Pre metrické ľavé závitníky podľa DIN13.

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Norma	DIN 352
Stúpanie závitov	0,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitníka	M5
Druh závitníka	M-LH
Ø závitníka	5 mm
Hĺbka závitníka	15 mm
Celková dĺžka L	50 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Rezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

suché

podmienene vhodný