

Garant**XDPW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212924 ST900 |
| GTIN | 4045197812551 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Programovací polomer pri $a_{p \max}$ | 1,58 mm |
| Typ | ST900 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDPW 070308 SR |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Typ | HB7530 |
| Rezný materiál | HM |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$ | 0,85 mm |
| Posuv f_z na zub | 0,72 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 320 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 270 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 230 | P |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |