

Garant**Dvojitý upínací hrniec, Typ: 138****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360028 138
GTIN	4045197812834
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Na voľné umiestnenie obojstranného upínacieho hrnca na rastrových doskách, upínacích vežiach atď. Takto zmeníte závitové puzdro na na rastrovej doske na definovaný nulový alebo referenčný bod!

Rozsah balenia:

2 upínacie hrnce, 2 spojovacie zástrčky.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací čap č. 360025.

Upozornenie:

Ďalšie výšky do 200 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Existuje indexovací otvor	áno
Výška H	150 mm
Ø upínacieho hrnca d	138 mm
Prídržná sila	40 kN
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrniec