

**Garant****Strojný závitník na liatinu, TiCN, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132550 M14    |
| GTIN             | 4045197071941 |
| Trieda položky   | 11H           |

**Popis****Prevedenie:****S rovnými drážkami na triesky a krátkym nábehom (2 – 3 chody).****Výhoda:**

- Zlepšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka vysokej tvrdosti povlaku.
- Vyššie rezné rýchlosti vďaka tepelnému odľahčeniu rezných hrán.
- Suché obrábanie sivej liatiny – bez potreby chladiacich mazív.

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø závitů                | 14 mm      |
| Stúpanie závitov        | 2 mm       |
| Ø otvoru pod závit      | 12 mm      |
| Počet rezných hrán Z    | 4          |
| Počet napínacích drážok | 4          |
| Norma                   | DIN 376    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 11 mm      |
| Celková dĺžka L         | 110 mm     |
| Ø stopka štvorhranu     | 9 mm       |
| Tolerančná trieda       | ISO 2X 6HX |
| Rezný materiál          | HSS E      |
| Hĺbka závitů            | 42 mm      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Druh závitů              | M   |
| Velikost závitů          | M14                                       |
| Povrchová úprava         | TiCN                                      |
| Vrcholový uhol závitů    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladienie      | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore                  |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok           | biela                                     |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|-------------------|----------------|---------|
| GG            | vhodný            | 16             | K       |
| GGG           | vhodný            | 14             | K       |
| mokrý maximum | vhodný            |                |         |
| suché         | podmienene vhodný |                |         |