

Garant**Brúsna čiapočka (SiC), Zrnitosť 80, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 0511G**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553327 0511G
GTIN	4062406271916
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Karbid kremíka (SiC) ideálny na obrábanie titánu, hliníka a ich zliatin.

Použitie:

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. **Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Upozornenie:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Technický opis

Dĺžka brúsnych čiapočiek	11 mm
odporúčané otáčky	40000 min ⁻¹
Tvar	G
Ø brúsnych čiapočiek	5 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)

Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	80
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 80
Druh produktu	Brúsna čiapočka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsnych čiapočiek Hlava Ø, dĺžka hlavy, tvar 0511G	553100 0511G
---	--------------