

Garant**Strojný závitník na mosadz krátky, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132600 M3
GTIN	4045197072115
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S uhlom čela 6° a krátkym nábehom (2 – 3 chody).****Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závitu	3 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	9 mm
Druh závitu	M

Veľkosť závitú	M3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	podmienene vhodný	10	K
CuZn	vhodný	13	N
suché	vhodný		