

**Garant****„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, pravé, Ø DC: 10mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268404 10
GTIN	4062406272821
Trieda položky	21X

## Popis

**Prevedenie:**

Valcová stopka.

**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

**Upozornenie:**

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

## Technický opis

Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Menovitý-Ø D	10 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 05..
Celková dĺžka L	90 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 40

269028 40