

**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139182 M2
GTIN	4045197446701
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****Trieda tolerancie:** ISO 2X/6HX.**DIN 2174** (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	1
Stúpanie závitov	0,4 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø závit	2 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	1,85 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závit	6 mm
Veľkosť závit	M2
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	23	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		