

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25xD, ľavé, Ø DC: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 10
GTIN	4062406272982
Trieda položky	21K

Popis

Prevedenie:Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Dĺžka stopky L _s	42 mm
Ø d ₂	16 mm
Menovitý-Ø D	10 mm
Úžitková dĺžka L ₁	22,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Ø stopky D _s	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 05..

Dĺžka previsu L _A	29 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč