

**Garant****„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, Ø DC: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 20
GTIN	4062406273019
Trieda položky	21K

## Popis

**Prevedenie:**Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

**Upozornenie:**

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

## Technický opis

Dĺžka stopky $L_s$	56 mm
Menovitý-Ø D	20 mm
Ø $d_2$	32 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	46 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 43 (IP10; 2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 10..

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	57,5 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč