

**Garant****ZCMX 050204, Typ: HBZ030**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Trieda položky	21E

## Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050204
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBZ030
Povrchová úprava	CVD
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie