

Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ140**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268423 HBZ140
GTIN	4062406273842
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Povrchová úprava	PVD
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBZ140

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie