


**Garant****ZCMX 10T304, Typ: HUZ310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Trieda položky	21E

## Popis

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Typ	HUZ310
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm

Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie