


Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	PVD
Typ	HBZ310
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm

Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie