

Garant**ZCMX 10T308, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T308
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ030
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie