


Garant**TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205256 8
GTIN	4062406276959
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Zlepšený odvod triesok vďaka centrálnemu vnútornému chladeniu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický reliéf, veľké priestory na triesky.

Do $2 \times D$ do plna pri najvyšších rýchlostiach posuvu a vysokej plynulosti chodu.

Možnosť nábehu až do 45° .

Najvyššia rýchlosť posuvu pri vertikálnom ponorení je možná vďaka **špeciálnej geometrii ponorenia**.

Technický opis

Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,1 mm
Dĺžka britov L_c	19 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	25 mm

Počet zubov Z	3
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,12 mm
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HB
\varnothing stopky D_s	8 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
\varnothing vôle D_1	7,5 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Zaoblenie rohu r_v	0,2 mm
Séria	Master Alu
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Frézovací profil	WR
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	450	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	380	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N

mokrý maximum	vhodný
vzduch	vhodný