

**Garant****GARANT strojový závitník Master Tap Typ B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132726 M4
GTIN	4062406278540
Trieda položky	11I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník**, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

**Všetky veľkosti:** driek podľa DIN 376 (= so zúžením Ø stopky), preto je vhodný na väčšie aplikačné hĺbky.

**Technický opis**

Veľkosť závit	M4
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Ø závit	4 mm
Hĺbka závit	12 mm
Stúpanie závitov	0,7 mm
Druh závit	M
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3

Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		