

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135962 M3
GTIN	4062406278595
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Všetky veľkosti: stopka podľa DIN 376 (= Ø stopky zúžený), preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.

Technický opis

Celková dĺžka L	56 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	2,2 mm
Norma	DIN 371
Ø závitu	3 mm
Druh závitu	M
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Veľkosť závitu	M3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Rezný materiál	HSS E PM

Hĺbka závitů	7,5 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		