



Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm), 350×32×127, Typ: A80



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	594225 A80
GTIN	9003176501273
Trieda položky	53Y

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe.

Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:

- **Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.**
- **Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.**
- **Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovňavania.**

Špecifikácia: 89A 802J5 AV217. Ušľachtilý korund pre **univerzálne** použitie.

Použitie:

- **Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).**
- **Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)**
- **Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

Upozornenie:

Vhodný aj na rovinné brúsenie.

Technický opis

Proces brúsenia	Vonkajší okrúhly
Brusivo	Ušľachtilý korund
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	89A 80J5 AV217
Tvar	1
Ø kotúčov D	350 mm
Šírka kotúča T	32 mm
Atribút Názov produktu	350×32×127
Ø otvora H	127 mm
Druh produktu	Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		