



**Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm), 500×60×203,2,  
Typ: A80**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	594595 A80
GTIN	9003172160689
Trieda položky	53Y

## Popis

### Prevedenie:

**Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe.**

Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:

- **Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.**
- **Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.**
- **Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovňavania.**

**Špecifikácia: 454A 802J10 V3.** Spekaný korund pre dlhšiu životnosť a lepší obrusovací výkon. Mimoriadne vhodný pre **vysokolegované ocele/HSS.**

### Použitie:

- **Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).**
- **Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)**
- **Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

### Upozornenie:

Vhodný aj na rovinné brúsenie.

## Technický opis

Proces brúsenia	Vonkajší okrúhly
Brusivo	Spekaný korund
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	454A 80J10 V3
Tvar	1
Ø kotúčov D	500 mm
Šírka kotúča T	60 mm
Atribút Názov produktu	500×60×203,2
Ø otvora H	203,2 mm
Druh produktu	Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		