

**Ťažné čapy Mazak, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308670 50M
GTIN	4062406544546
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

- Čelná strana čelne sústružená.

Nie je utesnené.

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Upozornenie:

Pri montáži AB sa uistite, že ťahovací moment je správny.

Technický opis

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 50
Závit M	M24
Vhodné pre strmé kužele	50
Celková dĺžka L	65,4 mm

Ø otvora	10 mm
Ø hlavy D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Ø zväzku D	35,56 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	CAT
Druh produktu	Ťažné čapy