

Garant**TK fazetková fréza 90°, bez povlaku, Ø e8 DC: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208071 16
GTIN	4062406544904
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:**Tolerancia:** Uhol hrotu $\pm 1^\circ$.**Použitie:**

- Frézovanie drážok
- Zahlbovanie
- Zrážanie hrán
- Možno použiť aj ako NC navrtávač.

Technický opis

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø stopky D_s	16 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Počet zubov Z	2
Dĺžka britov L_c	32 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Fazetková fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

