


Garant**Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak, HB225, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231521 10
GTIN	4062406565510
Trieda položky	21Y

Popis**Použitie:**

Na NC rezanie závitov a zrážanie hrán. Vhodné aj na celné sústruženie v stojí na sústruhu.

Nepoužíva sa na gravírovanie.

Upozornenie:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	10
Povrchová úprava	AlCrN
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO	SOGT 080208
Typ	HB225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		