

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Výška upínania L_2	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Dĺžka hlavy L_1	32 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka hrdla L_4	7,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	E10H SVLCR/L07
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------