

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 30, Závit M x dĺžka L1: M6X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací klúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Závit M	M6x25
Vonkajší Ø D	13 mm
L ₂	5 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	6,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	44 mm
Upínač	SK 30
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Skrutkovací držiak frézy