

**Garant****ZCMX 060204, Typ: HBZ025**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Trieda položky	21E

## Popis

Prevedenie:  
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

## Technický opis

Povrchová úprava	PVD
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2

Typ	HBZ025
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie