

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Uhol rampy α_{\max}	1,15 Stupeň
Ø D ₃	19 mm
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	17,4 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	44 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Séria	Power Q
Dĺžka výčnelku L ₁	60 mm
Uhol nastavenia k	20 Stupeň

Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza