

Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Typ	HBZ035
Povrchová úprava	PVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie