

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,4 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Ø stopky D_s h6	20 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm

Ø D ₃	14 mm
Séria	Power Q
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	34 mm
Uhol rampy α _{max}	1,62 Stupeň
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza